

**Diamantový minipilník zrnitosť D126 (stredná) univerzálny, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	529420 4
GTIN	4007220257531
Trieda položky	53B

Popis**Prevedenie:**

Polotovary sú rovnomerne posypané diamantovým práškom a galvanicky fixované. Kratší a kompaktnější dizajn v porovnaní s diamantovými ihlovými pilníkmi. Ø stopky 3 mm.

Použitie:

Na precízne opracovanie pomocou **pilovačiek so stlačeným vzduchom** (č. 079708) alebo ručne (rýchlo upevňovacia rukoväť č. 519700).

Upozornenie:

Iné vyhotovenia na vyžiadanie.

Technický opis

Popis tvaru	oblé
Dĺžka obloženia	25 mm
Prierez s obsadením	2 mm
Ø stopky	3 mm
Osadenie	kompletný
Celková dĺžka	60 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Zrnitosť	D126
vrát. rukoväti držadla	nie
Druh produktu	Ihlový pilník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		