

**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč Rúno/tkanina, Ø 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 80MED****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Trieda položky	51M

**Popis****Prevedenie:**

Vejárovitý brúsny kotúč s kombináciou rozprestretej **brúsnej tkaniny (A)** so zrnitosťou 80 a **brúsnym zrnom (stredné)**. **Vysoký úberový výkon** a rovnomerná **finálna povrchová úprava** v jednom kroku.

**Použitie:**

Spracovanie zvarových švov metódou WIG, brúsenie povrchov a kontúr, odihlovacie práce. Odporúčané otáčky 6500 ot./min<sup>-1</sup>.

**Technický opis**

Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	šikmý
Porovnanie zrnitosti	80
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribút	Názov produktu	Ø 125 mm
	optimalizované pre materiál	INOX
	maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
	odporúčané otáčky	6500 min <sup>-1</sup>
	Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		