



## Univerzálny merací prístroj v drevenom púzdre, Typ: 30-250



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Trieda položky	46B

### Popis

#### Prevedenie:

**Lahká, stabilná rúrková konštrukcia.** Dva držiaky meracieho ramena na uchytenie rôznych meracích vložiek. Pevný nosič meracieho ramena (bez vodiacej drážky) je možné posunúť na trubici pre hrubé nastavenie. Pohyblivý nosič meracieho ramena vo vysoko presnom guľôčkovom vedení, bez vôle a trenia – maximálna presnosť. **Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine meracej sily.** Pohyblivé meracie rameno možno zasunúť pre bezdotykové vloženie do meracej polohy. Rozsah merania je možné podľa potreby rozšíriť pomocou voliteľného predĺženia (max. 3000 mm). Možno použiť s akýmkoľvek číselníkom alebo presným odchýlkomerom so stopkou  $\varnothing$  8 mm h6.

#### Použitie:

**Univerzálne meracie zariadenie na porovnávacie merania.** Na vonkajšie a vnútorné merania na širokej škále tvarov obrobkov a na meranie úzkych oblastí. So špeciálnym príslušenstvom na meranie centrovacích koliesok, vybraní, drážok, rybinových tvarov, kuželov, ozubení, ako aj vnútorných a vonkajších závitov.

#### Rozsah balenia:

Základné zariadenie, drevené púzdro.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Odchýlkomer alebo komparátor s meracím rozsahom 25 mm.

### Technický opis

Merací rozsah	20 mm
Rozsah použitia vnútri	30 - 255 mm
Rozsah použitia zvonka	0 - 220 mm

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A3
Druh produktu	Univerzálne meracie zariadenie

### Služby

KalibráciaUniverzálne posuvné meradlo maximálny rozsah merania 600	021400 600
--	------------

### Príslušenstvo

Merací nástavec pre meracie ramená, kus Typ S	428360 S
Upínacia matica pre 428360, kus Typ K	428358 K
Meracie ramená, pár Vykladanie 50	428350 50
Predĺženie pre 428300 Dĺžka 150	428320 150
Predĺženie pre 428300 Dĺžka 500	428320 500