

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 19****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 19
GTIN	4045197160294
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka kľúča L	250 mm
Výška krúžku h_2	11,5 mm
Račňa Zaťaženie krútiacim momentom	325 Nm
Ø krúžku D	34,5 mm
Výška rozovretia h_1	8,5 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Šírka rozovretia b	40,3 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 3	614850 3
--	----------