

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 11
GTIN	4045197160218
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Rozmer cez steny	11 mm
Výška krúžku h_2	8,3 mm
Ø krúžku D	22,5 mm
Šírka rozovretia b	24 mm
Dĺžka kľúča L	168 mm
Výška rozovretia h_1	5,3 mm
Račňa Zaťaženie krútiacim momentom	80 Nm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč