

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splietaná štetcová kefa Ocelový drôt, Ø kefy D1×hrúbka štetín: 28X0,50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574800 28X0,50
GTIN	4017359014394
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Hladký, **splietaný** drôt, zalisovaný do ocelového puzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.

**Použitie:**

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.

**V závislosti od počtu otáčok sa kefa rozširuje viac alebo menej, preto sa dokáže vsunúť aj do úzkych priestorov** a pracovať tak napr. vo vnútri korpusov.

**Technický opis**

Počet pletencov	12
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	28 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	28 mm
Hrúbka štetín	0,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Upchávkový materiál	Ocelový drôt
Zapletanie	splietané doľava
Druh produktu	Štetcová kefa

