

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račnou s výkyvnou hlavou, Rozmer cez steny: 19mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614812 19
GTIN	4045197160478
Trieda položky	61B

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Výška krúžku h_2	11,5 mm
Výška rozovretia h_1	8,5 mm
Šírka rozovretia b	40,3 mm
Ø krúžku D	34,5 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Dĺžka kľúča L	250 mm
Rozmery cez steny	metrické
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 3

614850 3