

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 24
GTIN	4045197160324
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápusťkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka kľúča L	325 mm
Rozmer cez steny	24 mm
Ø krúžku D	47,1 mm
Výška krúžku h ₂	14,5 mm
Výška rozovretia h ₁	10,2 mm
Šírka rozovretia b	50,8 mm
Račňa Zaťaženie krútiacim momentom	500 Nm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápusťke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč