

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 50
GTIN	4045197511898
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Ø krúžku D	88 mm
Dĺžka kľúča L	640 mm
Račňa Zaťaženie krútiacim momentom	1700 Nm
Šírka rozovretia b	96 mm
Rozmer cez steny	50 mm
Výška rozovretia h ₁	21 mm
Výška krúžku h ₂	26,5 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč