

**Garant****Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 27
GTIN	4045197286079
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Zápusťkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Ø krúžku D	52 mm
Dĺžka kľúča L	359 mm
Račňa Zaťaženie krútiacim momentom	670 Nm
Výška krúžku h <sub>2</sub>	15 mm
Výška rozovretia h <sub>1</sub>	12,5 mm
Rozmer cez steny	27 mm
Šírka rozovretia b	55,2 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápusťke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč