

**Garant****Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške, Počet kľúčov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614810 4
GTIN	4045197553607
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Po 1 kľúci c. 614800 vo veľkostiach 10; 13; 17; 19.

**Upozornenie:**

Náhradné valčekové vrecká sú k dispozícii pod č. 614835 / 614836.

**Technický opis**

Počet kľúčov	4
Rozmer cez steny	10 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Rozmer cez steny	17 mm

Rozmer cez steny	19 mm
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápusťke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Balenie	Rolovacia taška
Rozmery cez steny	metrické
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

## Príslušenstvo

Rolovacia taška Počet priečinkov 4	614835 4
Otvorený / očkový kľúč s račňou Rozmer cez steny 13	614800 13
Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 1	614850 1
Otvorený / očkový kľúč s račňou Rozmer cez steny 10	614800 10
Otvorený / očkový kľúč s račňou Rozmer cez steny 17	614800 17
Otvorený / očkový kľúč s račňou Rozmer cez steny 19	614800 19
Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 2	614850 2
Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 3	614850 3