

 Mahr**Digitálne posuvné meradlo IP67, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412733 300
GTIN	4059192058302
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Induktívny vodovzdorný merací systém s funkciou referenčného zámku. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Bez hlbkomeru.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Norma	ISO 13385
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka meracích čelustí	64 mm
Kalibrácia	A1
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozsah merania	0 - 300 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

Príslušenstvo

Plastový box Typ MS300	412470 MS300
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032