

**Garant****Systémové krimpovacie kliešte, Celková dĺžka: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 729611 150    |
| GTIN             | 4045197891013 |
| Trieda položky   | 71B           |

**Popis****Prevedenie:**

Krimpovacie kliešte GARANT s certifikovateľnými vymeniteľnými hlavami

- **Presné krimpovanie vďaka lineárnemu zdvihu**
  - **Väčší rozsah použitia pri znížených nákladoch vďaka systému rýchlej výmeny bez použitia náradia**
  - **Zaručené trvalo dobré výsledky krimpovania podľa DIN alebo EN vďaka továrensky upraveným vymeniteľným hlavám a tým, ktoré sú integrované v základnom nástroji**
  - **Nútený zámok**
  - **Kontakt je vždy správne usadený v krimpovacej matrici vďaka bezpečnému umiestneniu pracovného kontaktu**
  - **Ideálne pre prácu na ťažko dostupných miestach vďaka malému a praktickému dizajnu.**
- S rýchlovýmenným upnutím (systém výmeny bez náradia).
- **Robustné ocelové teleso s pákovým prevodom.**
  - **Integrovaný bezpečnostný zámok.**
  - **Najpresnejšia práca vďaka lineárnemu zdvihu.**

**Technický opis**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Celková dĺžka | 150 mm              |
| Druh produktu | Krimpovacie kliešte |

**Príslušenstvo**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Krimповacia výmenná hlava Typ 16  | 729626 16  |
| Krimповacia výmenná hlava Typ 10  | 729626 10  |
| Krimповacia výmenná hlava Typ 2,5 | 729624 2,5 |
| Krimповacia výmenná hlava Typ 1,5 | 729624 1,5 |
| Krimповacia výmenná hlava Typ D   | 729624 D   |