

Garant**Nožnice na káble s prevodom, pre Ø káblov: 54mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	731071 54
GTIN	4045197891211
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepelou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychyluje, pretože je vedený dvakrát.

GARANT rezné hrany a dôležité funkčné časti sú dodatočne zušľachtené.

Použitie:

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových), **nie je vhodný na jemné lanové káble**. Nepoužívajte na ocelové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

Materiál:

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z ocelového plechu s krytmi rukoväti.

Upozornenie:

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.

Technický opis

Celková dĺžka	310 mm
pre Ø káblov	54 mm
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do	480 mm ²
Rukoväť	ergonomické plastové rukoväte s ochranou proti sklznutiu
Aktivácia	mechanické, jednoručné, princíp račne

Druh produktu

Nožnice

Príslušenstvo

Pevná čepel' pre nožnice na káble Vhodné pre kábel Ø 54

731112 54

Otočná čepel' pre nožnice na káble Vhodné pre kábel Ø 54

731111 54