

**Garant****Nožnice na káble s prevodom, pre Ø káblov: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	731071 32
GTIN	4045197891204
Trieda položky	71B

**Popis****Prevedenie:**

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepelou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychyluje, pretože je vedený dvakrát.

**GARANT** rezné hrany a dôležité funkčné časti sú dodatočne zušľachtené.

**Použitie:**

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových), **nie je vhodný na jemné lanové káble**. Nepoužívajte na ocelové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

**Materiál:**

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z ocelového plechu s krytmi rukoväti.

**Upozornenie:**

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.

**Technický opis**

pre Ø káblov	32 mm
Celková dĺžka	250 mm
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do	240 mm <sup>2</sup>
Rukoväť	ergonomické plastové rukoväte s ochranou proti sklznutiu
Aktivácia	mechanické, jednoručné, princíp račne

Druh produktu

Nožnice

**Príslušenstvo**

Pevná čepel' pre nožnice na káble Vhodné pre kábel Ø 32

731112 32

Otočná čepel' pre nožnice na káble Vhodné pre kábel Ø 32

731111 32