

Garant**Krimpovacie kliešte, Typ: F28/95****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	729709 F28/95
GTIN	4045197891082
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.

GARANT: Vyrobené z vysokopevnostnej špeciálnej ocele. **Ergonomicky optimálne navrhnuté mäkké rukoväti s protišmykovou ochranou.** Optimálne krimpovanie vďaka špeciálnej geometrii profilu.

Technický opis

Celková dĺžka	225 mm
pre prierez vodiča	0,5 - 6 mm ²
pre ploché kolektory	F2,8 / F6,3 / F9,5
Druh produktu	Krimpovacie kliešte

Príslušenstvo

Sada náhradných pružín 2-dielne	729711
Pár lisovacích vložiek Typ F28/95	729713 F28/95

Odizolovacia a strihacia vložka

729712