

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račnou krátkou vyhotovenie, Rozmer cez steny: 19mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614816 19
GTIN	4045197199218
Trieda položky	61B

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka kľúča L	137 mm
Ø krúžku D	34,5 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Výška rozovretia h ₁	8,5 mm
Výška krúžku h ₂	11,5 mm
Šírka rozovretia b	40,3 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 3	614850 3
--	----------