

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račnou krátkou vyhotovenie, Rozmer cez steny: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614816 10
GTIN	4045197198945
Trieda položky	61B

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Šírka rozovretia b	22 mm
Výška rozovretia h ₁	5,2 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Výška krúžku h ₂	7,7 mm
Ø krúžku D	20,8 mm
Dĺžka kľúča L	94 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 1	614850 1
--	----------