

Mahr**Digitálny hĺbkomer na drážky IP 67, i-wi, Rozsah merania: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418754 100
GTIN	4059192057312
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Na meranie zápchov, drážok, výrezov, odsekov atď.

Veľmi veľký LCD displej s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032. Vrátane 3 meracích nastavcov (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm a polomer 6 mm).

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Rádiový prijímač i-wi č. 498912. Dosková meracia vložka č. 418660 veľ. 0,5, špeciálny snímač č. 434900 – 4915 so závitom M 2,5.

Technický opis

Prierez Meracej lišty	16 × 3 mm
Rozsah merania	0 - 100 mm
Ø meracích tyčí	4 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka mostu	85 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer na drážky

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Dosková meracia vložka Hrúbka taniera 0,5	418660 0,5
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498914 STICK
Dosková meracia vložka Hrúbka taniera 1	418660 1
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2