

**Mahr****Digitálny hĺbkomer na drážky IP 67, i-wi, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418754 300
GTIN	4059192057336
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Na meranie zápichov, drážok, výrezov, odsekov atď.

Veľmi veľký LCD displej s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi.

Meracia lišta s dvojitém hákom. Obe snímacie plochy v jednej rovine.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498940.

Rádiový prijímač i-wi č. 498912.

**Technický opis**

Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Kalibrácia	A2
Dĺžka mostu	150 mm
Prierez Meracej lišty	11,5 × 3,6 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce

Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hlbkomer na drážky

## Služby

Kalibrácia Hlbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 300	021220 300
Kalibrácia DAKKSHlbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 300	021230 300

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498914 STICK