

**Garant****Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške, Počet kľúčov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614810 10
GTIN	4045197160355
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Po 1 kľúci c. 614800 vo veľkostiach 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Upozornenie:**

Náhradné valčekové vrecká sú k dispozícii pod č. 614835 / 614836.

**Technický opis**

Počet kľúčov	10
Rozmer cez steny	8 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Rozmer cez steny	9 mm
Rozmer cez steny	10 mm

Rozmer cez steny	11 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Rozmer cez steny	14 mm
Rozmer cez steny	16 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Rozmer cez steny	18 mm
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Balenie	Rolovacia taška
Rozmery cez steny	metrické
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

## Príslušenstvo

Otvorený / očkový kľúč s račňou Rozmer cez steny 16	614800 16
Otvorený / očkový kľúč s račňou Rozmer cez steny 18	614800 18
Otvorený / očkový kľúč s račňou Rozmer cez steny 13	614800 13
Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 3	614850 3
Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 2	614850 2
Otvorený / očkový kľúč s račňou Rozmer cez steny 10	614800 10
Otvorený / očkový kľúč s račňou Rozmer cez steny 11	614800 11
Rolovacia taška Počet priečinkov 10	614835 10