

Garant**Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške krátke vyhotovenie, Počet kľúčov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614818 5
GTIN	4045197297709
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah balenia:

Po 1 kľúci c. 614816 vo veľkostiach 8; 10; 13; 16; 17.

Upozornenie:

Náhradné valčekové vrecká sú k dispozícii pod č. 614835 / 614836.

Technický opis

Počet kľúčov	5
Rozmer cez steny	8 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Rozmer cez steny	13 mm

Rozmer cez steny	16 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Balenie	Rolovacia taška
Rozmery cez steny	metrické
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Otvorený / očkový kľúč s račnoukrátke vyhotovenie Rozmer cez steny 10	614816 10
Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 2	614850 2
Otvorený / očkový kľúč s račnoukrátke vyhotovenie Rozmer cez steny 13	614816 13
Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 1	614850 1
Otvorený / očkový kľúč s račnoukrátke vyhotovenie Rozmer cez steny 16	614816 16
Rolovacia taška Počet priečinkov 5	614836 5
Otvorený / očkový kľúč s račnoukrátke vyhotovenie Rozmer cez steny 8	614816 8
Otvorený / očkový kľúč s račnoukrátke vyhotovenie Rozmer cez steny 17	614816 17