

**Garant****Rohová frézovacia hlava PickPocket, HB730, Ø D h10: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210050 12
GTIN	4045197891242
Trieda položky	21M

**Popis****Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_{p\ max} \leq 0,5 \times D$ .**Technický opis**

Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli $< 900\ N/mm^2$	0,09 mm
Dĺžka britov $L_2$	9 mm
Dĺžka hlavy I	16 mm
Ø rezných hrán D	12 mm
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v oceli $< 900\ N/mm^2$	0,07 mm
Veľkosť upínania	12 mm
Zaoblenie rohu $r_v$	0,32
Počet rezných hrán Z	3
Séria	GARANT Master Steel
Séria	TopCut
Typ	HB730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	N
Členenie britov	nerovnaké
Uhol sklonu zubov	38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní mm
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní mm
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	160	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		

vzduch

vhodný