

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račnou s výkyvnou hlavou, Rozmer cez steny: 15mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614812 15
GTIN	4045197160430
Trieda položky	61B

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Šírka rozovretia b	33,4 mm
Rozmer cez steny	15 mm
Dĺžka kľúča L	200 mm
Ø krúžku D	28,9 mm
Výška krúžku h ₂	10 mm
Výška rozovretia h ₁	6,9 mm
Rozmery cez steny	metrické
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový kľúč

