


HOLEX**Brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 15-násobná, Ø 150 mm,
Zrnitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567796 120
GTIN	4045197890887
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

So **stabilnou fóliou**. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu.

Výhoda:

- **Vyrovnanejšia povrchová úprava vďaka vynikajúcej podpore zrnitosti.**
- **Zlepšená odolnosť proti roztrhnutiu pri zaťažení hrán.**

Použitie:

Možno použiť za sucha aj za mokra na drevo, laky, kovové a plastové povrchy.

Kvalitné korundové brúsne zrno (A), otvorený rozptyl. Univerzálne použiteľné na hrubé brúsenie, medzibrúsenie a finálne brúsenie.

Technický opis

Zrnitosť	120
Ø kotúčov	150 mm
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brusivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorov	15
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150	567885 150
Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147	567990 147
	567887 150

Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø
150
