


HOLEX

**Brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 15-násobná, Ø 150 mm,
Zrnitosť: 1000**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567796 1000
GTIN	4045197891365
Trieda položky	52M

Popis

Prevedenie:

So **stabilnou fóliou**. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu.

Výhoda:

- **Vyrovnanejšia povrchová úprava vďaka vynikajúcej podpore zrnitosti.**
- **Zlepšená odolnosť proti roztrhnutiu pri zaťažení hrán.**

Použitie:

Možno použiť za sucha aj za mokra na drevo, laky, kovové a plastové povrchy.

Kvalitné korundové brúsne zrnó (A), otvorený rozptyl. Univerzálne použiteľné na hrubé brúsenie, medzibrúsenie a finálne brúsenie.

Technický opis

Zrnitosť	1000
Ø kotúčov	150 mm
Brusivo	korundové brúsne zrnó (A)
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorov	15
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø 150	567887 150
Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150	567885 150

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147

567990 147