


**HOLEX**

**Brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 15-násobná, Ø 150 mm,  
Zrnitosť: 240**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567796 240
GTIN	4045197891310
Trieda položky	52M

## Popis

### Prevedenie:

So **stabilnou fóliou**. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu.

### Výhoda:

- **Vyrovnanejšia povrchová úprava vďaka vynikajúcej podpore zrnitosti.**
- **Zlepšená odolnosť proti roztrhnutiu pri zaťažení hrán.**

### Použitie:

Možno použiť za sucha aj za mokra na drevo, laky, kovové a plastové povrchy.

Kvalitné korundové brúsne zrnó (A), otvorený rozptyl. Univerzálne použiteľné na hrubé brúsenie, medzibrúsenie a finálne brúsenie.

## Technický opis

Ø kotúčov	150 mm
Zrnitosť	240
Brusivo	korundové brúsne zrnó (A)
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorov	15
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147	567990 147
Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150	567885 150
	567887 150

Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø  
150

---