

HOLEX**12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642120 16
GTIN	4045197164094
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Upozornenie:

12-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 642132; HOLEX: č. 642122).

Technický opis

Dĺžka	38 mm
Rozmer cez steny	16 mm
Ø na strane výstupu	22,9 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	

	DIN 3124
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča