



## 12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 21 mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	642100 21
GTIN	4018754005291
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. **Profil AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 3124**

#### Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 642129

### Technický opis

Rozmer cez steny	21 mm
Dĺžka	42 mm

Ø na strane výstupu	28,7 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	<b>DIN 3124</b>
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
s profilom AS-drive	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča