

Koken**Sada IMPACT 8-dielna, 6-hran, 3/8 palca dlhý Surface Drive****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	650132
GTIN	4991644011681
Trieda položky	63R

Popis**Prevedenie:**

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni uviaznutiu vložiek na skrutkách.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Rozsah balenia:

po 1 nástrčnej hlavici č. 650130: Veľ. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Magnetická pridržiavacia lišta s dĺžkou 200 mm: 1 kus

Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
Počet dielov	8
Povrch	černené
vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

Spojovací kolík pre vložky, 3/8 palca ØxDĺžka 2,5X18	650900 2,5X18
Súprava poistkových svoriek pre vložky, 3/8 palca, vrátane vyťahovača,10-dielne Typ 1	650790 1
Gumový krúžok na vložky, 3/8 palca Ø 18	650800 18
Súprava poistkových svoriek pre vložky, 3/8 palca, vrátane vyťahovača,10-dielne Typ 2	650790 2
Gumový krúžok na vložky, 3/8 palca Ø 22	650800 22
Spojovací kolík pre vložky, 3/8 palca ØxDĺžka 2,5X14	650900 2,5X14
Vyťahovač na poistkové spony	650785