

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račňou s výkyvnou hlavou, Rozmer cez steny: 17mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614812 17
GTIN	4045197160454
Trieda položky	61B

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Výška rozovretia h_1	7,9 mm
Dĺžka kľúča L	233 mm
Šírka rozovretia b	36,6 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Výška krúžku h_2	10,9 mm
Ø krúžku D	33,3 mm
Rozmery cez steny	metrické
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový kľúč

