



Súprava skrutkovačov pre skrutky Torx®, Classic plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	625756 7
GTIN	7610733064175
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k ruke, dobrým úchopom a jadrom zo zvlášť pevného polypropylénu odolného voči nárazu. **Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Obsah:

Po 1 skrutkovači č. 625754: Veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Technický opis

Počet skrutkovačov	7
Séria	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Šroubovák pro šrouby Torx®, Classicplne izolovaný Profil Torx® TX10

625754 TX10

Šroubovák pro šrouby Torx®, Classicplne izolovaný Profil Torx® TX30

625754 TX30

Šroubovák pro šrouby Torx®, Classicplne izolovaný Profil Torx® TX8

625754 TX8

Držiak skrutiek Typ 2

666425 2

Šroubovák pro šrouby Torx®, Classicplne izolovaný Profil Torx® TX20

625754 TX20

Držiak skrutiek Typ 3

666425 3

Šroubovák pro šrouby Torx®, Classicplne izolovaný Profil Torx® TX15

625754 TX15

Šroubovák pro šrouby Torx®, Classicplne izolovaný Profil Torx® TX25

625754 TX25

Šroubovák pro šrouby Torx®, Classicplne izolovaný Profil Torx® TX9

625754 TX9