

**Garant****Obojstranný očkový klúč s račňou, zalomený 15°, Rozmery klúčov: 12X13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie, obojstranne so stabilnou očkovou račňou so zvlášť hladkým chodom. Možnosť prepínania na ťahovanie doprava a doľava. Extrémne malý následný uhol 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	170 mm
maximálny Ø krúžku D2	26,5 mm
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	13 mm
maximálny Ø krúžku D1	24,6 mm
Rozmer cez steny <sub>1</sub>	12 mm
maximálna výška krúžku h <sub>2</sub>	9 mm
maximálna výška krúžku h <sub>1</sub>	8,9 mm
Rozmery cez steny	metrické
Počet zubov	5
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový kľúč

---

## Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 2	614850 2
--	----------