

**Garant**

**Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 14mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 614820 14     |
| GTIN             | 4045197218797 |
| Trieda položky   | 61B           |

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Rozmer cez steny                | 14 mm                |
| Dĺžka kľúča L                   | 193 mm               |
| Výška krúžku h <sub>2</sub>     | 9,4 mm               |
| Výška rozovretia h <sub>1</sub> | 6,6 mm               |
| Ø krúžku D                      | 27,3 mm              |
| Šírka rozovretia b              | 30,9 mm              |
| Rozmery cez steny               | metrické             |
| Nastavenie krúžku               | 15 Stupeň            |
| Počet zubov                     | 72                   |
| Následný uhol                   | 5 Stupeň             |
| Výrobný postup                  | kovaný v zápustke    |
| Materiál                        | Chróm-vanadiová oceľ |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Povrch        | matne chrómované |
| Druh produktu | Skrutkový klúč   |