

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky Oceľový drôt hladký, Ø kefy: 38mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	578000 38
GTIN	4017359026786
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Osadenie z hladkého oceľového drôtu, celková dĺžka 160 mm. Dĺžka osadenia 100 mm s nalisovanou 1/2 palcovou závitovou vsuvkou Whitworth.

Použitie:

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov.

Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 578005.

Vhodné pre:

vnútorný Ø rúry [palce]: 1,1/2 palca

Technický opis

Ø kefy D ₁	38 mm
Druh produktu	Kefa na rúrky

Príslušenstvo

Závitový adaptér pre rúrkovú kefu č. 578000Ø stopky 6 mm	578005
Predĺženie na kefu na rúry č. 578000	578010