

**Garant**

**Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 15mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614820 15
GTIN	4045197218803
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Rozmer cez steny	15 mm
Dĺžka kľúča L	200 mm
Výška krúžku h <sub>2</sub>	10 mm
Výška rozovretia h <sub>1</sub>	6,9 mm
Ø krúžku D	28,9 mm
Šírka rozovretia b	33,4 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč