

Garant**Obojstranný očkový klúč s račňou, zalomený 15°, Rozmery klúčov: 16X18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614845 16X18
GTIN	4045197416216
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie, obojstranne so stabilnou očkovou račňou so zvlášť hladkým chodom. Možnosť prepínania na ťahovanie doprava a doľava. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

maximálna výška krúžku h_2	11 mm
Celková dĺžka L	230 mm
maximálny \varnothing krúžku D2	35,6 mm
Rozmer cez steny $_2$	18 mm
maximálna výška krúžku h_1	9,9 mm
maximálny \varnothing krúžku D1	34,5 mm
Rozmer cez steny $_1$	16 mm
Rozmery cez steny	metrické
Počet zubov	5
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč