

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jemný štetec Mosadzný drôt vlnitý 0,15 mm, Typ: W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 576705 W      |
| GTIN             | 4017359074664 |
| Trieda položky   | 57L           |

**Popis****Prevedenie:**

Celková dĺžka cca 225 mm, 4 rady, plocha osadenia 110 × 20 mm, výška osadenia 20 mm. **Korpus z bukového dreva**

**Popis:**

**Jemné kefy**, tiež známe ako hodinárske alebo zlatnícke kefy, vyznačujú sa vysokou hustotou osadenia. Tieto kefy sa často používajú okrem iného na nanášanie rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov. Sú k dispozícii v rôznych šírkach.

**Mosadzné drôtené kefy** sú mäkšie ako kefy z oceleového drôtu. Okrem iného sú vhodné aj na manipuláciu s ľahkými zásadami. Mosadzný drôt je potrebný hlavne na spracovanie neželezných kovov.

**Použitie:**

Vysoká hustota osadenia pre jemné vylepšenie povrchu.

**Technický opis**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Materiál základné teleso      | Bukové drevo   |
| Celková dĺžka L               | 225 mm         |
| Upchávkový materiál           | Mosadz, vlnitá |
| Hrúbka štetín                 | 0,15 mm        |
| Pracovná dĺžka L <sub>3</sub> | 110 mm         |
| Dĺžka orezania H <sub>1</sub> | 20 mm          |
| Šírka orezania L <sub>1</sub> | 20 mm          |
| Počet radov osadenia          | 4              |

Druh produktu

Jemný štetec