

Garant

Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške prepínateľné 15° zalomené, Počet kľúčov: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614830 5
GTIN	4045197218858
Trieda položky	61B

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah balenia:

Po 1 kľúci c. 614820 vo veľkostiach 8; 10; 13; 16; 17.

Upozornenie:

Náhradné valčekové vrecká sú k dispozícii pod č. 614835 / 614836.

Technický opis

Počet kľúčov	5
Rozmer cez steny	8 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Rozmer cez steny	13 mm

Rozmer cez steny	16 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Balenie	Rolovacia taška
Rozmery cez steny	metrické
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Otvorený / očkový kľúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 13	614820 13
Otvorený / očkový kľúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 10	614820 10
Otvorený / očkový kľúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 16	614820 16
Rolovacia taška Počet priechinkov 5	614835 5
Otvorený / očkový kľúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 17	614820 17
Otvorený / očkový kľúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 8	614820 8