

Garant**Obojstranný očkový klúč s račňou, zalomený 15°, Rozmery klúčov: 17X19mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Trieda položky	61B

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie, obojstranne so stabilnou očkovou račňou so zvlášť hladkým chodom. Možnosť prepínania na ťahovanie doprava a doľava. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

maximálna výška krúžku h_1	10,7 mm
Rozmer cez steny $_2$	19 mm
maximálny \varnothing krúžku D1	34,5 mm
Rozmer cez steny $_1$	17 mm
maximálna výška krúžku h_2	11,2 mm
Celková dĺžka L	230 mm
maximálny \varnothing krúžku D2	35,6 mm
Rozmery cez steny	metrické
Počet zubov	5
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 3	614850 3
--	----------