

Garant**Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške prepínateľné 15° zalomené, Počet kľúčov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614830 10
GTIN	4045197218865
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah balenia:

Po 1 kľúci c. 614820 vo veľkostiach 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Upozornenie:

Náhradné valčekové vrecká sú k dispozícii pod č. 614835 / 614836.

Technický opis

Počet kľúčov	10
Rozmer cez steny	8 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Rozmer cez steny	9 mm
Rozmer cez steny	10 mm

Rozmer cez steny	11 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Rozmer cez steny	14 mm
Rozmer cez steny	16 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Rozmer cez steny	18 mm
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Balenie	Rolovacia taška
Rozmery cez steny	metrické
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Otvorený / očkový kľúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 13	614820 13
Otvorený / očkový kľúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 10	614820 10
Rolovacia taška Počet priechinkov 10	614835 10
Otvorený / očkový kľúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 16	614820 16
Otvorený / očkový kľúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 14	614820 14
Otvorený / očkový kľúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 19	614820 19

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené
Rozmer cez steny 17

614820 17

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené
Rozmer cez steny 8

614820 8

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené
Rozmer cez steny 18

614820 18

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené
Rozmer cez steny 9

614820 9

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené
Rozmer cez steny 11

614820 11