

**Kombinovaný kľúč JOKER 6000 / sada račňových kľúčov, Počet kľúčov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614880 4
GTIN	4013288164407
Trieda položky	63F

Popis**Prevedenie:**

Zápusťkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.

Strana čeluste s dvojitém šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdou kovovou doskou spĺňa pridrznú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje sklznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah balenia:

1 kľúč C. 614870: Veľ. 10; 13; 17; 19

Technický opis

Počet kľúčov	4
Rozmer cez steny	10 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Rozmer cez steny	19 mm

Označenie výrobcu	6000 Joker 4 súprava 1
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	80
Následný uhol	4,5 Stupeň
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Balenie	Skladacie puzdro
Rozmery cez steny	metrické
Konečný doraz zo strany rozovretia	áno
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	áno
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 17	614870 17
Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 10	614870 10
Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 19	614870 19
Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 13	614870 13