

Garant**Rámová píla na kov s bimetalovým listom GARANT 18 – 32 zubov progresívne****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	580400
GTIN	4045197377432
Trieda položky	51S

Popis**Prevedenie:**

Podľa **najnovších ergonomických poznatkov** vyvinuté oblúky ručnej píly pre výkon prác bez námahy pri maximálnom pílovom výkone. **Extrémne ľahký, vysokopevný dvojkomponentový rám s protišmykovými vložkami s rukoväťou. Upnutie listu až 1000 N (100 kp)** veľmi jednoducho nastaviteľné pomocou upínacej matice integrovanej v rukoväti. Alternatívne **pripevnenie listu pri 55°** pre rovné rezy. Celková dĺžka 395 mm.

Píla s výrazným pílovým oblúkom sa vyznačuje pílovými listami upnutými v držiaku v tvare U. Obmedzenie hĺbky rezu ručných píl na železo predstavuje vzdialenosť od pítky. Vďaka tomuto tvaru uchytania je možné použiť obzvlášť tenké pílové listy, ktoré by sa pri obojstranných alebo bezťahových rezných pohyboch vylomili. Vďaka tenkým ručným pílovým listom trvá obrábanie menej v dôsledku malej šírky rezu. Tento typ píly tak predstavuje klasický štandard pre ručné píly v kovoobrábaní.

Rozsah balenia:

Vrátane bimetalového listu do ručnej píly GARANT 1× č. 582500: progresívny, 18 – 32 zubov/ palec.

Technický opis

Zubov na palec	18 – 32 progresívny
Celková dĺžka	395 mm
Dĺžka listu	300 mm
Napnutie kotúčov do	1000 N
alternatívny uhol pílového kotúča	55 Stupeň

Druh produktu

Rámová píla na kov

Príslušenstvo

Ručný pílový list na jednej straneBimetál

582950

Ručný pílový list na jednej straneBimetal progresívne

582500