

**Otvorený / očkový kľúč s račnou JOKER 6000, Rozmer cez steny: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614870 12
GTIN	4013288212603
Trieda položky	63F

Popis**Prevedenie:**

Zápusťkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račnou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.

Strana čeluste s dvojitém šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenu kovovou doskou spĺňa pridrznú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje sklznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Technický opis

Ø krúžku D	25 mm
Šírka rozovretia b	26,3 mm
Výška krúžku h ₂	8,5 mm
Výška rozovretia h ₁	6,6 mm
Rozmer cez steny	12 mm
Dĺžka kľúča L	170,7 mm
Rozmery cez steny	metrické
Označenie výrobcu	6000 Joker
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	80
Následný uhol	4,5 Stupeň

Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč