

**Adaptér pre račňové očkové klúče, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614850 3
GTIN	4045197235824
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Šesťhranná stopka s odpruženou guľôčkou alebo prítlačným prvkom na upevnenie do očkového klúča. Vonkajší štvorhran podľa normy DIN 3120 s vyhadzovacím na upnutie nástrčných hlavíc.

**Výhoda:**

Adaptér premení račňový očkový klúč SW 10, 13 alebo 19 mm na račňu.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Vhodné pre:**

Očkové račňové klúče c. 614800 – 614820, 614845 a 614870 – 614875, všetky s veľkosťou 19.

**Technický opis**

Upínanie SW	19 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Druh produktu

Štvorhranný adaptér

**Príslušenstvo**

Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške Počet kľúčov 10

614810 10

Otvorený / očkový kľúč s račňoukrátke vyhotovenie Rozmer cez steny 19

614816 19

Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške Počet kľúčov 4

614810 4

Obojstranný očkový kľúč s račňou, zalomený 15° Rozmery kľúčov 17X19

614845 17X19

Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške Počet kľúčov 5

614810 5

Otvorený / očkový kľúč s račňou Rozmer cez steny 19

614800 19

Otvorený/očkový kľúč s račňou JOKER 6001 Switch, prepínateľný,prepínateľné, 15° zalomené Rozmer cez steny 19

614875 19

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 19

614812 19

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 19

614820 19

Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške výkyvnou hlavou Počet kľúčov 10

614814 10

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 19

614870 19

Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taškekrátke vyhotovenie Počet kľúčov 10

614818 10