

Garant

Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 11mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614820 11
GTIN	4045197218766
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Ø krúžku D	22,5 mm
Výška krúžku h ₂	8,3 mm
Dĺžka kľúča L	168 mm
Rozmer cez steny	11 mm
Šírka rozovretia b	24 mm
Výška rozovretia h ₁	5,3 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč