

Garant**Obojstranný očkový klúč s račňou, zalomený 15°, Rozmery klúčov: 8X9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 614845 8X9 |
| GTIN | 4045197415875 |
| Trieda položky | 61B |

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie, obojstranne so stabilnou očkovou račňou so zvlášť hladkým chodom. Možnosť prepínania na ťahovanie doprava a doľava. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Rozmer cez steny ₁ | 8 mm |
| Celková dĺžka L | 128 mm |
| maximálna výška krúžku h ₂ | 7,4 mm |
| maximálna výška krúžku h ₁ | 7,4 mm |
| Rozmer cez steny ₂ | 9 mm |
| maximálny Ø krúžku D2 | 21,5 mm |
| maximálny Ø krúžku D1 | 18,2 mm |
| Rozmery cez steny | metrické |
| Počet zubov | 5 |
| Následný uhol | 5 Stupeň |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |

| | |
|---------------|------------------|
| Povrch | matne chrómované |
| Druh produktu | Skrutkový klúč |