

Garant**Obojstranný očkový klúč s račňou, zalomený 15°, Rozmery klúčov: 10X11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie, obojstranne so stabilnou očkovou račňou so zvlášť hladkým chodom. Možnosť prepínania na ťahovanie doprava a doľava. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

maximálny Ø krúžku D2	23,1 mm
maximálny Ø krúžku D1	21,5 mm
Rozmer cez steny ₁	10 mm
maximálna výška krúžku h ₂	8,2 mm
Rozmer cez steny ₂	11 mm
maximálna výška krúžku h ₁	7,6 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Rozmery cez steny	metrické
Počet zubov	5
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 1	614850 1
--	----------