

**6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 642200 22 |
| GTIN | 4018754005949 |
| Trieda položky | 63A |

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. **Profil AS-Drive**.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 642229

Technický opis

| | |
|---------------------|---------|
| Ø na strane výstupu | 29,7 mm |
| Rozmer cez steny | 22 mm |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Délka | 42 mm |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Norma | DIN 3124 |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč |
| Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® |
| Povrch | povrch chrómovaný cez nikel |
| s profilom AS-drive | áno |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |