

**Otvorený / očkový kľúč s račnou JOKER 6000, Rozmer cez steny: 18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614870 18
GTIN	4013288212658
Trieda položky	63F

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račnou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.

Strana čeluste s dvojitým šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa prídržnú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje skĺznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Technický opis

Výška krúžku h_2	11 mm
Šírka rozovretia b	39 mm
Výška rozovretia h_1	9 mm
Dĺžka kľúča L	235 mm
Rozmer cez steny	18 mm
Ø krúžku D	33,8 mm
Rozmery cez steny	metrické
Označenie výrobcu	6000 Joker
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	80
Následný uhol	4,5 Stupeň

Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč